

PHILIPS

Eco passport

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D MASTER LEDspot MV

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, o MASTER LEDspot GU10 é ideal para iluminação direccionada (pistas, corredores, entradas de elevadores, vitrinas e armários) na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está acesa 24 horas por dia, todos os dias. O MASTER LEDspot GU10 possibilita enormes poupança de energia e minimiza o custo de manutenção sem comprometer o brilho, permitindo aos proprietários de estabelecimentos de hotelaria obter um retorno do investimento no prazo de um ano. Compatível com a maioria dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 e concebido como uma alternativa de substituição para lâmpadas de halogéneo de 35 e 50 W.



Our Eco passport



Energy

- Regulável: Sim
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): A++
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 85,14 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 3.7 W



Circularity

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Packaging

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg



Substances

- EU RoHS compliant: No



Weight & Materials

- Peso líquido (Peça): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards

