



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV -lamppu on tuottaa lämpimän, halogeenilampun valoa muistuttavan valokeilan. Lamppu sopii erinomaisesti kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle (kiskoihin, käytäville, hissiauloihin, vitriinikaappeihin). Se sopii erityisesti yleisille alueille, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. Näin sijoitus maksaa itsensä takaisin takaisin vuoden sisällä. Nämä ledilamput sopivat olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, ja ne on suunniteltu korvaamaan (jälkiasennettava) halogeeni- ja hehkulamput. Himmennettävät versiot mahdollistavat lisäsäästöt ja auttavat luomaan halutun tunnelman. DimTone-ominaisuutta voidaan käyttää luomaan oikeanlainen tunnelma (esimerkiksi ravintoloissa). Tämä toiminto auttaa luomaan lämpimämmän sävyn himmennettäessä valaistusta alhaisemmille tasoille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	3.7-35W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	60 °
Valovirta (nim.)	285 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	285 lm
Valovoima (nim.)	350 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskeilakulma	60 °

Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,14 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	285 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.7 W
Lampun virta (nim.)	20 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valon tuottoon (nim.)	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Tehokerroin (nim.)	0.8
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869670783800
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
EAN/UPC – tuote	8718696707838
Tilauskoodi	70783800
Sähkönumero	4720964
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001348702
Nettopaino (kappale)	0,038 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää ilmatilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi osana turvavalaitusta


Mittapiirros




GU10 230V4W-35W 290lm 60D 4000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 940 36D 285lm

MASTER LEDspot MV

Valonjakotiedot



MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm

Käyttöikä



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

