



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemănător cu cel al lămpilor cu halogen, MASTER VALUE LEDspot MV este perfect pentru iluminatul cu spoturi. Datorită valorii CRI ridicate, acesta redă culori mai naturale, creând o ambianță liniștită și confortabilă pentru spațiile rezidențiale și industria hotelieră, amplificând frumusețea mărfurilor din magazine. Aceste spoturi LED au aspectul familiar al spoturilor din sticlă, păstrând frumusețea clasică a acestora și adăugând performanța tehnologiei LED. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. MASTER VALUE oferă, de asemenea, mai multe economii de energie decât spoturile LED obișnuite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor


Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]	Intensitate luminoasă (nom.)	650 cd
Durată de viață nominală	25.000 ore	Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Ciclu de comutare	50.000	Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Randament luminos (nominal) (nom.)	80,61 lm/W
În conformitate cu RoHS	Da	Consistență culori	<6
Date tehnice lumină		Indice de redare a culorilor (IRC)	90
Cod culoare	927	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °	Flux luminos în con de 90° (nominal)	355 lm
Flux luminos	355 lm		


MASTER LEDspot MV

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,9 W
Curent lampă (nom.)	27 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.8
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	80 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]

Cote




Date fotometrice



Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Numele complet al produsului	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670785200
Cod de comandă	70785200
Număr material (12NC)	929001348802
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696707852
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696707869

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm




Spectral Power Distribution Colour – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Accent Lighting Spots – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D


MASTER LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

