



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV vytvára teplý zvyrazňujúci svetelný lúč blízky svetlu halogénovej alebo klasickej žiarovky, vďaka čomu je ideálny na bodové osvetlenie (hlavné komunikačné trasy, chodby, vstupné haly pri výťahoch, výklady a vitríny) v stravovacích a ubytovacích zariadeniach. Výborne sa hodí do verejných priestranstiev ako napríklad vstupné haly, chodby, schodiská a kúpeľne, ktoré sú osvetlené 24 hodín denne. MASTER LEDspot MV zabezpečuje obrovskú úsporu elektrickej energie a minimalizuje náklady na údržbu bez kompromisov v úrovni jasů, čím umožňuje návratnosť investície majiteľov ubytovacích a stravovacích zariadení do jedného roka. Je vhodný do existujúcich svietidiel s päticou GU10 a slúži ako náhrada za halogénové alebo klasické žiarovky. Stmievateľné verzie vedú k ďalšiemu zvýšeniu efektivity a zároveň pomáhajú vytvoriť požadovanú atmosféru.

Varovanie a ochrana

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU10 [GU10]
Nominálna životnosť	25 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LED
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Svetelné technické	
Kód farby	927
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)

Svetelný tok	355 lm
Intenzita svetla (nom.)	650 cd
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	80,61 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	355 lm

MASTER LEDspot MV

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	4,9 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	27 mA
Ekvivalentný výkon	50 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0.5 s
Účinnosť (zlomok)	0.8
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	PAR16 [PAR 2 palce/50 mm]
---------------	---------------------------


Schválenie a použitie

Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
EyeComfort	áno

Údaje o produkte



Objednávkový názov produktu	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Úplný názov produktu	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
Úplný kód produktu	871869670785200
Objednávkový kód	70785200
Č. materiálu (12NC)	929001348802
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696707852
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696707869

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



Accent Lighting Spots – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D



MASTER LEDspot MV

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

