



MASTER VALUE LEDspot MV

Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

Mang đến một chùm sáng ấm áp giống như đèn halogen, MASTER VALUE rất hoàn hảo cho chiếu điểm. Nhờ có CRI cao, sản phẩm còn cho màu sắc tự nhiên hơn, tạo ra bầu không khí ấm cúng, thoải mái cho các dự án nhà ở và khách sạn, tôn thêm vẻ đẹp cho hàng hóa trong cửa hàng bán lẻ. Những đèn LED chiếu điểm MV GU10 này có kiểu dáng và cảm giác quen thuộc của đèn chiếu điểm, giữ vẻ đẹp cổ điển của những đèn chiếu điểm thủy tinh và bổ sung thêm hiệu suất mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng cho phép bạn tạo ra bầu không khí mình muốn và hoạt động với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng để lựa chọn. MASTER VALUE cũng tiết kiệm năng lượng nhiều hơn đèn LED chiếu điểm thông thường.

Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và dui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	GU10
Tuổi thọ danh định	25.000 h
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Công nghệ chiếu sáng	LED
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	927
Góc chùm sáng (Danh định)	36 °

Quang thông	395 lm
Cường độ sáng (Danh định)	650 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	80,61 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	355 lm


MASTER VALUE LEDspot MV

Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	27 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.8
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	PAR16 [PAR 2 inch / 50mm]

Bản vẽ kích thước



Dữ liệu phân bố ánh sáng




Technical drawing of the Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim spotlight showing dimensions D (diameter) and C (height).

Accent Lighting Spots - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Có
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim
Tên sản phẩm đầy đủ	Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim
Mã sản phẩm đầy đủ	871869670731900
Mã đơn hàng	929001348808
Số vật liệu (12NC)	929001348808
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696707319
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	8718696707326


Product	D	C
Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim


MASTER VALUE LEDspot MV

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim



Lumen Maintenance Diagram - Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim

