



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Lämpimän halogeenilampun valon kaltaisen korostevalokeilan tuottava MASTER VALUE soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintöistöindeksi on korkea, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Nämä MV GU10 LED -kohdelamput näyttävät ja tuntuvat tutuilta lasisilta kohdelampuilta, mutta niiden klassista kauneutta täydennetään LED-tekniikan tehokkaalla suorituskyvyllä. Himmennystoiminto saa aikaan halutun tunnelman, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi turvalaistukseen

Tuotetiedot


Yleistä tietoa			
Kanta	GU10	Valovirta	365 lm
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia	Valovoima (nim.)	650 cd
Sytytys	50 000	Värimerkki	Valkoinen (WH)
Lighting Technology	LED	Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	82 lm/W
CE-merkintä	Kyllä	Väriyhtenäisyys	<6
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valaistuksen tekniset tiedot		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]	Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	365 lm
Keilakulma (nim.)	36 °	Välkyntäarvo (PstLM)	1
		Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4

MASTER LEDspot MV

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4,9 W
Lampun virta (nim.)	27 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.8
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391888
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
Koko tuotenimi	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
Full EOC	871869670787600
Paikallisen koodin kuvaus	4720966
Tilauskoodi	70787600
Tuotekoodi (12NC)	929001348902
Paikallinen koodi	4720966
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696707876
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696707883


Mittapiirros




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV


Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV

