



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU10 [GU10]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	4.9-50W
Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	365 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	365 lm
Lysintensitet (nom.)	650 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	82,65 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	365 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
lyskildestrøm (nom.)	27 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.8
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

MASTER LEDspot MV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869670787600
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
EAN/UPC – produkt	8718696707876
Bestillingskode	70787600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001348902
Nettovekt (stykk)	0,038 kg

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20°C og 45°C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)



Målskisse



GU10 230V5W-50W 355lm 36D 3000K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




MASTER LEDspotMV 50W GU10 930 36D 365lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 930 36D 270lm

MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Levetid



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

