



MASTER VALUE LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

MASTER VALUE, que ofrece un haz de luz cálido y acentuado similar al halógeno, se adapta perfectamente a la iluminación enfocada. Gracias a su alto CRI, logra colores más naturales, creando ambientes acogedores y cómodos para proyectos residenciales y hoteleros, y enfatizando la belleza de la mercancía en los comercios minoristas. Estos focos LED MV GU10 tienen el aspecto familiar de las lámparas de foco, manteniendo la belleza clásica de los focos de vidrio y agregando el gran rendimiento de la tecnología LED. La función de atenuación le permite crear la atmósfera deseada y funciona con una amplia selección de atenuadores. MASTER VALUE también ofrece más ahorro de energía que los focos LED normales.

Advertencias y seguridad

- El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
- Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)
- No está diseñada para uso en luminarias de luces de emergencia o iluminación de salidas

Datos del producto

Información general		Flujo luminoso	
Tapa-base	GU10 [GU10]	Flujo luminoso	420 lm
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Intensidad lumínica (nominal)	700 cd
Ciclo del interruptor	50.000	Designación de color	Blanco frío (CW)
Lighting Technology	LED	Temperatura de color correlacionada	4000 K
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,71 lm/W
Información técnica sobre la luz		Consistencia de color	< 6
Código de color	940 [CCT of 4000K]	Índice de producción de color (IRC)	90
Ángulo de haz (nominal)	36 °	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
		Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	380 lm

MASTER VALUE LEDspot MV

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4,9 W
Corriente de la lámpara (nominal)	27 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.8
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura

T° estuche máxima (nominal)	80 °C
-----------------------------	-------

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]
----------------	------------------------


Aprobación y aplicación

Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	5 kWh

Información del producto


Nombre del producto del pedido	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
Nombre del producto completo	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
Full EOC	871869670737100
Código del pedido	929001349012
N.º de material (12NC)	929001349012
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696707371
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696707388

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting - Spot
 1.0 2023-04-29
 Page 1/1




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D


MASTER VALUE LEDspot MV

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

