



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D

Med sitt varma, halogenliknande accentljus är MASTER LEDspot MV idealisk för spotbelysning i bostäder och inom hotell- och restaurangbranschen. Tack vare dess höga CRI-värde skapas naturligare färger och en mysig och behaglig belysning. Den framhäver även skyltningsvaror i butiker. Denna LEDspot har glasspotsens välbekanta utseende och känsla i kombination med LED-teknik med hög prestanda. Ljusregleringsfunktionen gör det möjligt att skapa önskad atmosfär och den fungerar med en mängd olika dimringsenheter.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10 [GU10]
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	4.9-50W
Ljusteknik	
Färgkod	927
Spridningsvinkel (nom)	60 °
Ljusflöde (nom)	355 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	355 lm
Ljusstyrka (nom)	400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Nom. spridningsvinkel	60 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80,61 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lampström (nom)	27 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+

MASTER LEDspot MV


Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869670791300
Beställningsproduktnamn	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D
EAN/UPC – Produkt	8718696707913

Beställningsnummer	70791300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001349102
Nettovikt (stycke)	0,038 kg

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift ligger mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödljusarmaturer eller utgångsljus


Måttskiss




GU10 230V5W-50W 345lm 60D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm

Fotometriska data



MASTER LEDspotMV 50W GU10 927 60D



MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm

MASTER LEDspot MV

Fotometriska data



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

Livslängd



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

