



MASTER LEDspot 230V

MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells. MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych


Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Strumień Świetlny	590 lm
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Światłość (Nom)	1 200 cd
Cykl Przełączania	50 000	Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Lighting Technology	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	84,29 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Jednorodność barw	<6
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
		Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	590 lm


MASTER LEDspot 230V

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	80 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Certyfikaty i zastosowania	
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D
Pełna nazwa produktu	MASTER LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D
Full EOC	871869670797500
Kod zamówienia	70797500
Materiał Nr (12NC)	929001349402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696707975
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696707982

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D


MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 830 36D

