

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot 230V

MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Ένταση φωτός (ονομ.)	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]	1200 cd	
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	25000 h	Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας
Κύκλος λειτουργίας	50000X	Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Τεχνικός τύπος	7-80W	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	6500 K
		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	87,14 lm/W
		Συνάφεια χρωμάτων	<6
		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
		LLmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	610 lm

MASTER LEDspot 230V

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
Αντίστοιχη ισχύς	80 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.8
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι

Έγκριση και εφαρμογή	
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+


Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869670801900
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D
EAN/UPC	8718696708019
Κωδικός παραγωγέας	70801900
Local Code	MLEDV7GU86536D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001349602
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,038 kg

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





GU10 230V7W-80W 570lm 36D 6500K GU10 Dim


Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-80W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot 230V



Φωτομετρικά δεδομένα



MASTER LEDspotMV 80W GU10 865 36D VLE



Διάρκεια ζωής



MASTER LEDspot 230V

