



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnya a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok


Általános információ		Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]	Szinkonzisztencia	<6
Névleges élettartam	25 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	80
Kapcsolási ciklus	50 000	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Lighting Technology	LED	Működtetés és elektronika	
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Technikai adatok		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Színkód	830 [CCT of 3000K]	Teljesítményfelvétel	7 W
Sugárzási szög (névleges)	120 fok	Fényforrás árama (névleges)	35 mA
Fényáram	650 lm	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Színmegjelölés	Fehér (WH)	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K		

MASTER LEDspot MV

Teljesítménytényező (tört)	0.8
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh



Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
Teljes terméknev	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
Full EOC	871869672431600
Rendelési kód	72431600
Cikkszám (12NC)	929001349702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696724316
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696724323

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D


MASTER LEDspot MV

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

