



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita


Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura del colore correlata	
Attacco	GU10 [GU10]	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	3000 K
Durata nominale	25.000 ore	Uniformità del colore	92,86 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Conformità a RoHS EU	SI		70 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	120 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	650 lm	Consumo energetico	7 W
Designazione colore	Bianco (WH)	Corrente lampada (Nom)	35 mA
		Tempo di avvio (Nom)	0,5 s


MASTER LEDspot MV

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.8
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh

Disegno tecnico




Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D
Full EOC	871869672431600
Codice d'ordine	72431600
Codice materiale (12NC)	929001349702
Codice locale	MLVGU10830120
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696724316
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696724323

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D


MASTER LEDspot MV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 830 120D

