



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Işın Açısı (Nom)	36 °


Işık Akısı	355 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	650 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,61 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	355 lm
Titreşme değeri (PstLM)	1
Stroboskopik etki değeri (SVM)	0,4

MASTER LEDspot MV

EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RG1
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,9 W
Lamba Akımı (Nom)	27 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
EPREL Kayıt Numarası	400288
Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Tam ürün adı	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Tam ürün kodu	871869670811800
Sipariş kodu	70811800
Malzeme No. (12NC)	929001350302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696708118
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696708125


Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV


Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV

