



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle opgraderingsløsning til downlights i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-1 [G24d-1]
Nominel levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	475 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	475 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	25 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	20 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	100 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes

CorePro LED PLC


Godkendelser	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869670659600
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
EAN/UPC – produkt	8718696706596

Ordrekode	70659600
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001350702
Nettovægt (stykke)	0,070 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.


Målskitse




PLED PLC 230V 5W 450lm 3000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometriske data



CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


CorePro LED PLC

Fotometriske data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levetid



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

