



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Οι Philips CorePro LED PLC είναι η ιδανική λύση αναβάθμισης λαμπτήρων για χωνευτά φωτιστικά σε μια μεγάλη γκάμα γενικών εφαρμογών φωτισμού. Ενσωματώνουν πηγή φωτισμού LED στον παραδοσιακό τύπο σώματος ενός λαμπτήρα φθορισμού και προσφέρουν κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του που είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους εναλλακτικούς λαμπτήρες φθορισμού.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G24D-1 [ G24d-1]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	30000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
B50L70	30000 h

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [ CCT με 4000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	500 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	500 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	25 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	20 mA

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	35 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	100 mm


Έγκριση και εφαρμογή	
Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++

## CorePro LED PLC

Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869670661900
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

EAN/UPC	8718696706619
Κωδικός παραγγελίας	70661900
Local Code	LEDPLC4.5/2P840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001350802
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,070 kg


### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

### Φωτομετρικά δεδομένα



General Uniform Lighting  
1 PLED 5W 840 2P G24D-1 ND

CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


# CorePro LED PLC

## Φωτομετρικά δεδομένα




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Διάρκεια ζωής



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

