



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohdeissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G24d-1
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta	500 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	111,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4,5 W
Lampun virta (suurin)	25 mA
Lampun virta (min.)	20 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9
Jännite (nim.)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	2,5
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	191
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	220
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja sytytin	30
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	306
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman sytytintä	330
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ja sytytin	49

CorePro LED PLC 2P

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	60 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	PL-C

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	403561
---------------------------	--------

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
Koko tuotenimi	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
Full EOC	871869670661900
Paikallisen koodin kuvaus	4720355
Tilauskoodi	929001350802
Tuotekoodi (12NC)	929001350802
Paikallinen koodi	4720355
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696706619
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696706626

Mittapiirros



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1


CorePro LED PLC 2P

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2P

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

