



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	G24Q-1 [G24q-1]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Schaltzyklus	50000X	Leistungsfaktor (Nom)	0.9
B50L70	30000 h	Spannung (Nom)	20-50 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkennndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Lichtstrom (Nom)	500 lm	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Nennlichtstrom (Nom)	500 lm	Lagertemperatur (max)	65 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Dimmen	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten		Mechanische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	30000-80000 Hz	Produktlänge	100 mm
Power (Rated) (Nom)	4.5 W	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lampenstrom (max.)	260 mA	Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Lampenstrom (min.)	150 mA	Energiesparendes Produkt	ja

CorePro LED PLC


Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670665700
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - Produkt	8718696706657
Bestellcode	70665700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001351102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,075 kg

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet



Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 840 4P G24q-1					

PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND


Photometrische Daten



CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm

Photometrische Daten




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Lebensdauer



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

