



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC este soluția ideală pentru actualizarea corpurilor de iluminat orientate în jos într-o gamă largă de aplicații de iluminat general. Acesta integrează o sursă de lumină LED într-un factor de formă tradițional fluorescent, pentru a reduce semnificativ consumul de energie pe o durată de viață de două ori mai mare decât a alternativelor fluorescente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G24Q-1 [G24q-1]
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
B50L70	30000 h
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	500 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	500 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	83
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	30000-80000 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	4.5 W
Curent lampă (max.)	260 mA
Curent lampă (min.)	150 mA

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.9
Tensiune (nom.)	20-50 V
Temperature	
T-Ambiantă (max.)	35 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	65 °C
T-Magazie (min.)	-40 °C
Cutie T maximum (nom.)	60 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Lungime produs	100 mm
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes

CorePro LED PLC


Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869670665700
Nume comandă produs	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - Produs	8718696706657
Cod de comandă	70665700
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	10
Material nr. (12NC)	929001351102
Greutate netă (bucată)	0,075 kg

Warnings and safety

• NOTĂ: Eficiența energetică totală și distribuția luminii oricărei instalații care folosește acest timp de lămpi, sunt determinate de designul instalației



Cote



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 840 4P G24q-1					

PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND

Date fotometrice




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm

LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


CorePro LED PLC

Date fotometrice




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Durată de viață



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

