



# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Les MASTER LEDbulb E27 Forme Standard 13W, 12W et 8W bénéficient d'une qualité de lumière exceptionnelle, qui crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. D'un design inédit, elles diffusent une lumière chaude dans toutes les directions et constituent donc une alternative idéale aux lampes à incandescence.

### Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Données du produit

| Informations générales      |           |
|-----------------------------|-----------|
| Culot                       | E27 [E27] |
| Durée de vie nominale       | 25.000 h  |
| Nombre de cycles d'allumage | 100.000   |
| Type de lampe               | LED       |
| Conforme à RoHS             | Oui       |

| Données techniques de l'éclairage |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Code couleur                      | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Angle du faisceau (nom.)          | 200 degré(s)                 |
| Flux lumineux                     | 806 lm                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW) |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 89,00 lm/W       |
| Cohérence des couleurs                           | <6               |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 90               |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %             |


| Fonctionnement et électricité |             |
|-------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique       | 9 W         |

# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

|  |               |
|--|---------------|
| Courant lampe (nom.)                   | 46 mA         |
| Puissance équivalente                  | 60 W          |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0,3 s         |
| Temps de chauffe à 60 %                | 0.5 s         |
| Facteur de puissance (fraction)        | 0.8           |
| Tension (nom.)                         | 220-240 V     |
| <b>Température</b>                     |               |
| Température maximale du produit (nom.) | 85 °C         |
| <b>Commandes et gradation</b>          |               |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Oui           |
| <b>Mécanique et boîtier</b>            |               |
| Finition ampoule                       | Dépoli        |
| Forme de la lampe                      | A60 [A 60 mm] |
| <b>Approbation et application</b>      |               |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h     | 9 kWh         |


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Données du produit</b>     |   |
| Nom du produit de la commande | MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR    |
| Nom de produit complet        | MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR |
| Code EOC                      | 87186967071100                              |
| Code de commande              | 70711100                                    |
| Code 12NC                     | 929001351402                                |
| Code de commande local        | MBFR60WDTE271                               |
| Quantité par pack             | 1   |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8718696707111                               |
| Conditionnement par carton    | 10  |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8718696707128                               |

## Schéma dimensionnel




| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR | 60 mm | 110 mm |

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


# Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

