



# CorePro LEDbulb - Plastic

## CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                  | E27 [E27]          |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 50.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                 |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 150 graden         |
| Lichtstroom                               | 470 lm             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 2700 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 85,45 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                     | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                       | 5,5 W        |
| Lampstroom (nom.)                     | 32 mA        |
| Overeenkomstig vermogen               | 40 W         |
| Opstarttijd (nom.)                    | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht              | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor                         | 0,7          |
| Spanning (nom.)                       | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur              |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)           | 80 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |              |
| Dimbaar                               | Ja           |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |              |
| Lampafwerking                         | Mat          |

## CorePro LEDbulb - Plastic

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Lampvorm                            | A60 [A 60 mm]                         |
| <b>Keurmerken en classificaties</b> |                                       |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur       | 6 kWh                                 |
| <b>Productgegevens</b>              |                                       |
| Productnaam voor bestelling         | CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827 |
| Volledige productnaam               | CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827 |
| Full EOC                            | 871869676266000                       |



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bestelcode                       | 76266000      |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001352402  |
| Lokale code                      | CB40WD827E271 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696762660 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10            |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696762677 |

### Maatschets



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |

### Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827


CorePro LEDbulb - Plastic

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827

