



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827

Oferecendo uma iluminação de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, os LEDspots são a solução perfeita para iluminação direccionada e apresentam uma grande compatibilidade com transformadores. As lâmpadas LEDspot são compatíveis com a maioria dos equipamentos existentes com suporte GU10/MR16 GU5.3 e são concebidas para substituição de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDbulbs são compatíveis com instalações existentes com casquilho E27 e são concebidas para substituição de lâmpadas incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|------------------------------------|
| Casquilho | E27 [E27] |
| Vida útil nominal (Nom.) | 15000 h |
| Ciclo de comutação | 50000X |
| Tipo técnico | 8.5-60W |
| Dados técnicos de luminosidade | |
| Código da cor | 822-827 [branco quente regulável] |
| Ângulo do feixe (Nom.) | 200 ° |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 806 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 806 lm |
| Designação da cor | Warm White (WW) |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2200-2700 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 94,00 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Índice de restituição cromática (Nom.) | 80 |
| Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |


| Dados elétricos e de funcionamento | |
|--|------------|
| Frequência de entrada | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8.5 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 45 mA |
| Potência equivalente | 60 W |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s |
| Fator de potência (Nom.) | 0,7 |
| Tensão (Nom.) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| T-máxima na caixa (Nom) | 85 °C |
| Controles e regulação | |
| Regulável | true |

CorePro LEDbulb

| | |
|---|---------------------------------------|
| Dados mecânicos e de revestimento | |
| Acabamento da lâmpada | Frosted (FR) |
| Aprovação e aplicação | |
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A+ |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 9 kWh |
| Dados do produto | |
| Código do produto completo | 871869676270700 |
| Nome de produto da encomenda | CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 |

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto | 8718696762707 |
| Código de encomenda | 76270700 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10 |
| N.º material (12NC) | 929001352502 |
| Peso líquido (Peça) | 0,060 kg |



Desenho dimensional



A60S+ 230V 9-60W 806lm 2200-2700K E27 D

| Product | D | C |
|---------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827 | 60 mm | 110 mm |


Dados fotométricos





CorePro LEDbulb 60W E27 827 FR A60

CorePro LEDbulb

Dados fotométricos



Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

