



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.


Údaje o produktu

| General Information | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|--|
| Patice | R7S [R7s] | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Účinnost (jmen.) | 0.8 |
| Technický typ | 14-120W | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | Maximální teplota (jmen.) | 100 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 2000 lm | Controls and Dimming | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 2000 lm | Regulovatelné | Ano |
| Barevné konstrukce | Bílá (WH) | Approval and Application | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 142,86 lm/W | Spotřeba energie kWh/1000 h | 14 kWh |
| Konzistence barev | <6 | Product Data | |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 | Úplný kód výrobku | 871869671400300 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | Objednací název produktu | CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 |
| Operating and Electrical | | EAN/UPC – výrobek | 8718696714003 |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Objednací kód | 71400300 |
| Power (Rated) (Nom) | 14 W | Číslování – počet v balení | 1 |
| Proud zdroje (jmen.) | 75 mA | Číslování – balení v krabici | 10 |
| Ekvivalentní příkon | 120 W | | |

CorePro LEDlinear MV

| | |
|------------------------|--------------|
| Materiál č. (12NC) | 929001353602 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,095 kg |


Rozměrové výkresy



R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 29 mm | 118 mm |

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
T1480 110W x 118mm R7S 3000K
Page 17

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D




CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

