


# PHILIPS

## Lighting



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                                   |                     |
|---|---------------------|
| Λυχνιολαβή  | R7S [ R7s]          |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)                      | 15000 h             |
| Κύκλος λειτουργίας                                    | 50000X              |
| Τεχνικός τύπος  | 14-120W             |
| Τεχνικός φωτισμός                                     |                     |
| Κωδικός χρώματος                                      | 830 [ CCT με 3000K] |
| Φωτεινή ροή (ονομ.)                                   | 2000 lm             |
| Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)                      | 2000 lm             |
| Ανάθεση χρωμάτων                                      | Λευκό (WH)          |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)                  | 3000 K              |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)             | 142,86 lm/W         |
| Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6                  |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)                   | 80                  |
| LImf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %                |
| Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα                    |                     |
| Συχνότητα εισόδου                                     | 50 έως 60 Hz        |
| Power (Rated) (Nom)                                   | 14 W                |


| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)                 | 75 mA                            |
|--|----------------------------------|
| Αντίστοιχη ισχύς                                 | 120 W                            |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                           | 0,5 s                            |
| Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) | 0.5 s                            |
| Συντελεστής ισχύος (ονομ.)                       | 0.8                              |
| Τάση (ονομ.)                                     | 220-240 V                        |
| Θερμοκρασία                                      |                                  |
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)   | 100 °C                           |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης        |                                  |
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού         | Ναι                              |
| Έγκριση και εφαρμογή                             |                                  |
| Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)               | A++                              |
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες               | 14 kWh                           |
| Στοιχεία προϊόντος                               |                                  |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος                         | 871869671400300                  |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                       | CorePro LED linear D 14-120W R7S |
|  | 118 830                          |

# CorePro LEDlinear MV

|  |                |
|--|----------------|
| EAN/UPC                                | 8718696714003  |
| Κωδικός παραγγελίας                    | 71400300       |
| Local Code                             | LED14R7S118830 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία    | 1              |
| Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10             |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Αρ. υλικού (12NC)      | 929001353602 |
| Καθαρό βάρος (τεμάχιο) | 0,095 kg     |


## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D



| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 | 29 mm | 118 mm |

## Φωτομετρικά δεδομένα




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 117

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



## CorePro LEDlinear MV

### Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

