



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7S [R7s]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	2 000 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,86 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	14 W
Lamp Current (Nom)	75 mA
Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,8
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Podłużne


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh

CorePro LEDlinear MV

Numer Rejestracyjny EPREL	397582
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300



Kod zamówienia	71400300
Materiał Nr (12NC)	929001353602
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696714003
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696714010

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

