



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	R7S [R7s]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	50.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	14 W
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Lichtstrom	2.000 lm	Äquivalente Leistung	120 W
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,8
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen


Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	397583
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Gesamt-Produktcode	871869671406500
Bestellcode	71406500
Material-Nr. (12NC)	929001353702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696714065
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696714072


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

