

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	R7S [R7s]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	14-120W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	2000 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	2000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	142,86 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LImf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	75 mA
Αντίστοιχη ισχύς	
Αντίστοιχη ισχύς	120 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,8
Τάση (ονομ.)	
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμο. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	100 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	14 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869671406500

CorePro LEDlinear MV

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC	8718696714065
Κωδικός παραγγελίας	71406500
Local Code	LED14R7S118840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001353702
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,095 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΣΕ)



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinear MV

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

