



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	14-120W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2000 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,86 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	75 mA
Potência equivalente	120 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	100 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671406500
Nome de produto da encomenda	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC – Produto	8718696714065
Código de encomenda	71406500
Numerador – Quantidade por embalagem	1

CorePro LEDlinear MV

Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001353702
Peso líquido (Peça)	0,095 kg



Desenho dimensional



R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


Dados fotométricos



General Ledlinear Lighting
 Table with 4 columns: Beam angle, Height, Illuminance, and other photometric data.



NAM Highway 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinear MV

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

