

PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 20W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

### 产品数据

基本資訊	
接口	E27 [ E27]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	20-35W
照明科技	
色碼	830 [ CCT of 3000K]
Beam Angle (Nom)	15 °
光通量 (標稱)	1800 lm
光通量 (額定) (標稱)	1800 lm
光強 (標稱)	18000 cd
色彩名稱	白色 (WH)
額定光束角	15 °
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標稱)	90.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	82
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %


運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
燈具電流 (標稱)	95 mA
相等瓦數	35 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	67 °C
控制調光	
可調光	否
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
適合重點照明	Yes
能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

產品參數	
完整產品碼	871869675929500
訂購產品名稱	Master LED PAR30L 20W 15D 830
EAN/UPC - 產品	8718696759295
訂購代碼	929001353808
分子 - 各件數量	1

分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	929001353808
淨重 (件)	0.410 kg



## 二维绘图



PAR30L 220-240V 20-35W 1800lm 3KK E27 ND


Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 830	95.5 mm	129 mm

## 光度数据



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## 壽命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

