



MASTER LED spot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 20W 15D 840

Philips High Lumen PAR30L mengintegrasikan sumber cahaya LED COB terdepan dan driver kompak efisiensi tinggi dengan faktor bentuk CDM PAR30L biasa. Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan suhu berlebih (OTP) untuk memastikan masa pengoperasian yang lama.

Product data


Informasi Umum			
Tutup-Dasar	E27 [E27]	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Nominal masa pakai	25.000 jam	Konsumsi Daya	20 W
Siklus Sakelar	50.000	Arus Lampu (Nom)	95 mA
Teknologi Pencahayaan	LED	Watt yang Setara	35 W
Sesuai EU RoHS	Ya	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
		Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
		Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Tegangan (Nom)	220-240 V
Teknis Lampu		Suhu	
Kode Warna	840 [CCT of 4000K]	T-Case Maksimum (Nom)	67 °C
Sudut Cahaya (Nom)	15 °		
Flux Cahaya	1.850 lm	Kontrol dan Peredupan	
Penandaan Warna	Cool White (CW)	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	92,00 lm/W	Mekanis dan Housing	
Konsistensi Warna	<6	Bentuk Bohlam	PAR30L [PAR 3,75 inci/95mm Panjang]
Indeks renderasi warna (CRI)	82		
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Penyetujuan dan Aplikasi	
		Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		

MASTER LED spot PAR High Lumen

Penggunaan Energi kWh/1000 h	20 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	Master LED PAR30L 20W 15D 840
Nama lengkap produk	Master LED PAR30L 20W 15D 840
Kode produk lengkap	871869673129100
Kode urutan	929001353908



No. Material (12NC)	929001353908
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696731291
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696731307

Dimensional drawing




Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 15D 840	95,5 mm	129 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 840


Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 20W 15D 840




Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 20W 15D 840

MASTER LED spot PAR High Lumen

Lifetime



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 840



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 20W 15D 840

