

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 20W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

产品数据

基本資訊	
接口	E27 [E27]
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	20-35W
照明科技	
色碼	830 [CCT of 3000K]
Beam Angle (Nom)	30 °
光通量 (標稱)	1800 lm
光通量 (額定) (標稱)	1800 lm
光強 (標稱)	5400 cd
色彩名稱	白色 (WH)
額定光束角	30 °
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標稱)	90.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	82
標稱使用時間結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	70 %


運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
燈具電流 (標稱)	95 mA
相等瓦數	35 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	67 °C
控制調光	
可調光	否
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
適合重點照明	Yes
能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh

MASTER LEDspot PAR High Lumen

產品參數	
完整產品碼	871869673134500
訂購產品名稱	Master LED PAR30L 20W 30D 830
EAN/UPC - 產品	8718696731345
訂購代碼	929001354008
分子 - 各件數量	1

分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	929001354008
淨重 (件)	0.410 kg



二维绘图



PAR30L 220-240V 20-35W 1800lm 3KK E27 ND


Product	D	C
Master LED PAR30L 20W 30D 830	95.5 mm	129 mm

光度数据



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND



LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 30D ND

MASTER LEDspot PAR High Lumen

壽命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

