



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 32W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

### Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E27 [ E27]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Power (Rated) (Nom)	32 W
Ciclo de conmutación	50000X	Corriente de lámpara (nom.)	160 mA
Tipo técnico	32-50W	Equivalente de potencia	50 W
		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nom.)	0.9
Código de color	830 [ CCT de 3,000 K]	Voltaje (nom.)	220-240 V
Ángulo de haz (nom.)	30 °		
Flujo lumínico (nom.)	3000 lm	Temperatura	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3000 lm	Temperatura máxima (nom.)	79 °C
Intensidad luminosa (nom.)	9200 cd		
Designación de color	Blanco (WH)	Controles y regulación	
Ángulo de haz nominal	30 °	Regulable	No
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	93,00 lm/W	Aprobación y aplicación	
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871869673144400
Nombre de producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 30D 830
EAN/UPC - Producto	8718696731444
Código de pedido	929001354708

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001354708
Peso neto (pieza)	0,410 kg




## Plano de dimensiones



PAR30L 220-240V 32-70W 30D 3000K E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 30D 830	95,5 mm	129 mm


## Datos fotométricos



LEDspot PAR30L E27 3000K 30D

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Vida útil



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

