



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G9 [G9]	Netzfrequenz	50 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 Hz
Schaltzyklus	30.000	Energieverbrauch	2,8 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	26 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	35 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtstrom	315 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	112,50 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	Kapsel
------------	--------

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
---------------------------------	-------

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

Gesamt-Produktcode	871869672642600
Bestellcode	72642600
Material-Nr. (12NC)	929001357702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696726426
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696726433


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827	16 mm	49 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827

