



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G9 [G9]	Netzfrequenz	50 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 Hz
Schaltzyklus	30.000	Energieverbrauch	2,8 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	26 mA
EU RoHS-konform	Ja	Äquivalente Leistung	35 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Lichtstrom	315 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Temperatur	
Nennlichtausbeute (nom.)	112,50 lm/W	Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Kapsel

Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Gesamt-Produktcode	871869672644000
Bestellcode	72644000
Material-Nr. (12NC)	929001357802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696726440
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696726457

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830	16 mm	49 mm

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830

