



# MASTER LEDspot PAR

## LEDspot 50W PAR20 2700K WV 25D ND SO

Com seu desenho robusto e fecho de luz branco quente, essa nova geração de lâmpadas PAR é ideal para iluminação geral e dirigida no setor hoteleiro. Estão disponíveis versões dimerizáveis. Elas são adequadas especialmente para áreas públicas, como saguões, corredores, escada, locais onde a luz está sempre acesa. É compatível com luminárias existentes com soquete E27 e foi projetada para substituição em retrofit das lâmpadas halógenas/incandescentes. A MASTER LEDspot PAR proporciona grande economia de energia e diminui o custo de manutenção sem qualquer redução do nível de iluminação.

### Dados do produto

| Informações gerais                        |                    |
|---|--------------------|
| Casquilho                                 | E27 [E27]          |
| Vida útil nominal                         | 25.000 hora(s)     |
| Ciclo de comutação                        | 25.000             |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Compatível com EU RoHS                    | Sim                |
| Dados técnicos de luz                     |                    |
| Código da cor                             | 827 [CCT of 2700K] |
| Ângulo do feixe (Nom.)                    | 25 °               |
| Fluxo luminoso                            | 525 lm             |
| Intensidade luminosa (Nom.)               | 1.500 cd           |
| Designação da cor                         | Branco quente (WV) |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.)  | 2700 K             |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 80,00 lm/W         |
| Consistência da cor                       | <6                 |
| Color rendering index (CRI)               | 80                 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %               |

| Dados elétricos e de operação        |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Line Frequency                       | 50 to 60 Hz                          |
| Frequência de entrada                | 50 <sup>º</sup> a 60 <sup>º</sup> Hz |
| Consumo de energia                   | 6,5 W                                |
| Potência equivalente                 | 50 W                                 |
| Tempo de arranque (Nom.)             | 0,5 s                                |
| Tempo de aquecimento para 60% de luz | 0,5 s                                |
| Fator de potência (fração)           | 0,8                                  |
| Tensão (Nom.)                        | 100-240 V                            |
| Temperatura                          |                                      |
| T-máxima na caixa (Nom)              | 80 °C                                |
| Controles e dimerização              |                                      |
| Regulável                            | Não                                  |
| Dados mecânicos e de compartimento   |                                      |
| Forma da lâmpada                     | PAR20 [PAR 2,5 pol./63 mm]           |

# MASTER LEDspot PAR

## Aprovação e aplicação


|  |       |
|--|-------|
| Adequado para a iluminação de destaque | Sim   |
| Consumo de energia kWh/1000 h          | - kWh |

## Dados do produto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nome de produto da encomenda | LEDspot 50W PAR20 2700K WV 25D ND SO      |
| Nome do produto completo     | LEDspot 50W PAR20 2700K WV 25D ND SO      |
| Full EOC                     | 871869672882600                           |
| Descrição do código local    | LAMPADA LED DIRECIONAL<br>LPA206,5-50WMVS |

|   |                |
|---|----------------|
| Código de encomenda                     | 929001358112   |
| Nº do material (12NC)                   | 929001358112   |
| Código local                            | LPAR20-50W MVS |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1              |
| EAN/UPC - produto/caixa                 | 8718696728826  |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 6              |
| EAN/UPC - caixa                         | 8718696728833  |

## Desenho dimensional



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| LEDspot 50W PAR20 2700K WV 25D ND SO | 63 mm | 89 mm |

