

T8

16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.


Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Durée de vie nominale	50 000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle de commutation	50 000	Consommation	16,5 W
Lighting Technology	LED	Courant de la lampe (max.)	154 mA
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Courant de la lampe (min.)	55 mA
Données techniques sur l'éclairage		Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Angle du faisceau (nom.)	240 °	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Flux lumineux	2 000 lm	Tension (nom.)	120-277 V
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	Température	
Efficacité lumineuse (nominale)	121,00 lm/W	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Constance de la couleur	<6	T boîtier maximum (nom.)	70 °C
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80		
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Verre
Longueur du produit	1 200 mm
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Conformité aux directives RoHS Certificat UL Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh



Données de produit	
Nom du produit de la commande	16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1
Nom complet du produit	16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1
Code de commande	471755
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001363264
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677471750
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677471755

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1	25,7 mm	26 mm	1 200 mm	1 207 mm	1 214 mm


Données photométriques



General uniform lighting - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1


Light Distribution Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1



Life Expectancy Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1




Life Expectancy Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 16.5T8/COR/48-835/MF20/G 10/1

