

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	4-35W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT με 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	250 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	250 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	540 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	62,50 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	250 lm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	19 mA
Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	85 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Έγκριση και εφαρμογή	
Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869672133900
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC	8718696721339
Κωδικός παραγγελίας	72133900
Local Code	CLED4GU/36827D

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001363802
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,038 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4-35W 250lm 36D 2700K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Classic LEDspotMV 35W GU10 827 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

