



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Βάση-κάλυμμα	GU10 [GU10]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κύκλος λειτουργίας	50.000	Κατανάλωση ενέργειας	4 W
Lighting Technology	LED	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	19 mA
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)	Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Φωτεινή ροή	260 lm	Τάση (ονομ.)	220-240 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	540 cd	Θερμοκρασία	
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	65,00 lm/W	Με ρύθμιση έντασης	
Συνάφεια χρωμάτων	<6	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80	Σχήμα λαμπτήρα	
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %	ΠΑΡ16 [PAR 2 ίντσες/50 mm]	
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	260 lm	Εγκριση και Εφαρμογή	
		Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	
		Ναι	

CorePro LEDspot MV


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED4GU/36830D ΛΑΜΠ. LED


Κωδικός παραγγελίας	72135300
Αρ. υλικού (12NC)	929001363902
Τοπικός κωδικός	CLED4GU/36830D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696721353
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696721360

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

