



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.


Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	50'000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	260 lm
Intensité lumineuse (nom.)	540 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	65.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	260 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	19 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	65 °C


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

