



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Indgangsfrekvens	
Fod	GU10 [GU10]	Strømforbrug	50 til 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Lyskildens strømstyrke (nom.)	4 W
Skiftecyklus	50.000	Wattforbrugsækvivalent	19 mA
Lighting Technology	LED	Opstartstid (nom.)	35 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,5 s
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Spænding (nom.)	0.7
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Temperatur	
Lysstrøm	270 lm	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyrke (nom.)	540 cd	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Dæmpbar	Ja
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Mekanik og armaturhus	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	67,00 lm/W	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Velegnet til effektbelysning	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	270 lm		
Drift og el			
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500
Ordrekode	73022500


Materialenr. (12NC)	929001364002
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696730225
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696730232

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data



Spotlight Dimensions 14 Photo Lighting 1.1 Page 107




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

