

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	4-35W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	270 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	270 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	540 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	67,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %


Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	19 mA
Αντίστοιχη ισχύς	35 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Εγκριση και εφαρμογή	
Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes

CorePro LEDspot MV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	4 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869673022500
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC	8718696730225
Κωδικός παραγγελίας	73022500

Local Code	CLED4GU/36840D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001364002
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,038 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

