



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitiimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	4-35W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	270 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	270 lm
Valovoima (nim.)	540 cd
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Nimelliskeilakulma	36 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampun virta (nim.)	19 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869673022500
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC – tuote	8718696730225
Tilaukoodi	73022500
Sähkönumero	4724010

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001364002
Nettopaino (kappale)	0,038 kg


Mittapiirros




GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Valonjakotiedot



Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

