



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	270 lm
Valovoima (nim.)	540 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	270 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz


Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	4 W
Lampun virta (nim.)	19 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220–240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Koko tuotteenimi	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500
Paikallisen koodin kuvaus	4724010
Tilaukoodi	73022500



Tuotekoodi (12NC)	929001364002
Paikallinen koodi	4724010
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696730225
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696730232

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

