



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalatattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényekkel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ		Működtetés és elektronika	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]	Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Névleges élettartam	15 000 h	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kapcsolási ciklus	50 000	Teljesítményfelvétel	4 W
Lighting Technology	LED	Fényforrás árama (névleges)	19 mA
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Teljesítmény-egyenérték	35 W
Technikai adatok		Indulási idő (névleges)	0.5 s
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Sugárzási szög (névleges)	36 fok	Teljesítménytényező (tört)	0.7
Fényáram	270 lm	Feszültség (névleges)	220–240 V
Fényerősség (névleges)	540 cd	Hőmérséklet	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	65 °C
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67,00 lm/W	Szabályozható	Igen
Színkonzisztencia	<6	Mechanika és tokozás	
Színvisszaadási index (CRI)	80	Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	270 lm	Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

CorePro LEDspot MV


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	4 kWh
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Teljes terméknév	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500

Rendelési kód	73022500
Cikkszám (12NC)	929001364002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696730225
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696730232


Méretezett rajza

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriai adatok



Accent Lighting - Spots




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

