



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punkowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	GU10 [ GU10 ]
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4-35W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841) ]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	270 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	270 lm
Światłość (Nom)	540 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	270 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Prąd lampy (Nom)	19 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

# CorePro LEDspot MV

## Certyfikaty i zastosowania


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh

## Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869673022500
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM

EAN/UPC - Produkt	8718696730225
Kod zamówienia	73022500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1	
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001364002
Waga netto (szt.)	0,038 kg



## Rysunki techniczne



GU10 230V 4-35W 270lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Dane fotometryczne




Classic LEDspotMV 35W GU10 840 36D

CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA


# CorePro LEDspot MV

## Dane fotometryczne




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

## Okres eksploatacji



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

