



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU10 [GU10]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	350 lm
Lysstyrke (nom.)	710 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	350 lm
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672137700
Ordrekode	72137700
Materialenr. (12NC)	929001364102

Målskitse




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696721377
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696721384

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

