



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	70,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	350 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad		
Lichtstrom	350 lm		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------

## Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh


## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D
	DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D
	DIM
Gesamt-Produktcode	871869672137700
Bestellcode	72137700
Material-Nr. (12NC)	929001364102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696721377
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696721384

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

