



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	350 lm
Lichtsterkte (nom.)	710 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	70,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	350 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672137700
Bestelcode	72137700



Maatschets



Materiaalnr. (12NC)	929001364102
Lokale code	CSGU50W82736D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696721377
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696721384


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM


Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV - GU10

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

