



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	350 lm
Ljusstyrka (nom)	710 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	350 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	25 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

CorePro LEDspot MV

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672137700
Beställningsnummer	72137700



Måttskiss



Materialnummer (12NC)	929001364102
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696721377
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696721384


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM

