



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstärke (Nom)	
Sockel	GU10 [GU10]	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Schaltzyklus	50.000	Nennlichtausbeute (nom.)	73,00 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	365 lm
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad		
Lichtstrom	365 lm		

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	25 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 Zoll/50 mm]
------------	--------------------------


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Gesamt-Produktcode	871869672139100
Bestellcode	72139100
Material-Nr. (12NC)	929001364202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696721391
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696721407

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Photometrische Daten




General Information | Product Information | Page 10

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

